

ZGP-9 滚瓶机



断电恢复



人性化设计

性能概述

- ◆ 使用高性能电机及传送带，保证设备平稳耐久运行
- ◆ 精致小巧的结构设计，极大地节省了用户的使用空间
- ◆ 流线型外观，不锈钢铝板设计，轻便，耐久
- ◆ 运行平稳，匀速混匀细胞液
- ◆ 容量最大可支持 1000ml*3 或 2000ml *2
- ◆ 数据保护具有异常情况自动断电和断电恢复功能，避免因停电、死机等造成的数据丢失问题
- ◆ 流线型外观，不锈钢铝板设计，使用了优质板材，型材，轻便，耐久；并对外表面进行专业喷漆工艺处理，美观防锈
- ◆ 细节处理设备各部分做了防撞，防刮伤处理，防止在操作的时候人员和培养箱瓶受到伤害

独特性能

- ◆ 可叠加性 1~3 层可叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；
- ◆ 便携式，一体式操作集显示屏、控制板、设备于一体，节省空间，操作便捷。自由设置参数
- ◆ 用户可直接通过触摸屏进行转速，时间等参数的设定，以满足不同需求。
- ◆ 振荡频率精确显示，长时间保持稳定频率

技术指标

品名	滚瓶机		
型号	ZGP-9	摇板尺寸 (L×W)	400mm×270mm
空载振荡频率	2 ~ 50rpm	电 源	AC220±10%、50 ~ 60Hz
振荡频率精度	±1rpm	外形尺寸 (L×W×H)	500mm×315mm×410mm
显示方式	LCD (液晶显示屏)	重 量	30kg
定时范围	0-999.9h	噪 音	低于 55dB